

Technické informace Spot Blender



ColorMatic spot blender je použitelný především tam, kde je třeba vytvořit neviditelný přechod mezi lakovanou a nelakovanou částí dílu. Vhodný pro 1K i 2K čiré laky, ale také pro 1K a 2K vrchní barvy. Obsahuje speciální recepturu, která dokáže vytvořit co nejplynulejší přechod.

Omezuje tím potřebu následného leštění.

Nastříkejte [ColorMatic 2K Hi-Speed Clear Coats](#) nebo 2K vrchní barvu a ihned po aplikaci použijte Spot blender.

Aplikace:

Lokální opravy

Quality and properties Physical and chemical data

- Essential for spot coating
- Additional coating to 1K and 2K, and 1K and 2K clear coats and topcoats
- Simple time-saving processing
- Dissolves well
- Easy to polish
- Significantly reduces the need to polish
- Blends in seamlessly edge areas
- **Basis of binder:** Special resin
- **Colour:** transparent
- **Smell:** solvent
- **Temperature resistance:** to 90°C
- **Storage stability:** 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 283,8g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Apply ColorMatic 2K hi-speed clear coat or top coat to the blended immediately after application
- First prepare a matt underlayer in the transition zone with P2000-P4000 abrasive pads.
- **For professional use only**

- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

Hints concerning application

For best results, we recommend the application of ColorMatic blender clear approx. 10 cm inside and outside the edge areas.



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of August 9, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com