

Hoja técnica Spotmarker Allround



Marcaje profesional para obras de caminos, canales y puentes, carreteras. También para construcción de túneles y minería.

Válvula de 360°-para marcajes perfectos

Color: fluorescentes de fucsia, rojo, naranja, amarillo, verde y azul para marcajes fluorescentes.

Con difusor especial para aplicar leyendas exactas. NUEVO - ya disponible con tapa de seguridad.

Qualität und Eigenschaften

- Excelente adherencia sobre superficies incluso húmedas
- Estos marcajes son bien visible aún después de 9 - 12 meses
- Una calidad de alta cubrición garantiza un alto rendimiento
- Una relación óptima de cubrición y poder luminoso sirve para tener un alto rendimiento
- Un poder luminoso intensivo de los colores fluorescentes
- Fácil aplicación, incluso con guantes
- Un marcaje limpio sin gotear
- La tapa para aplicaciones especiales se puede quitar
- No dañino para el medioambiente y no es peligroso para la salud
- Sistema autolimpiante, por lo tanto se puede pulverizar todo el contenido al 100 %

Physikalische und chemische Daten

- **Colores:** fluorescentes fucsia, rojo, naranja, amarillo, verde, azul
- **Caducidad:** 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Rendimiento:** Según la composición y el color de la superficie son suficientes 500 ml para un máximo de 400 m.
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 10 min.
Seco al tacto: después de 30 min.
Seco total: después de 24 horas
Puede ser tratado después de 24 horas
- **Formato:** Volumen nominativo máximo
Aerosol = 500 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar el bote unos 3 minutos
- Hacer una prueba en un lugar no visible.
- Distancia de pulverizado de aprox. 25 cm
- Aplicar el marcaje deseado.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 26.08.2010

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com