

Hoja técnica VitoMat I Máquina envasadora manual



Estas máquinas de envasado ColorMatic VitoMat sirven para el envasado de pinturas de colores individuales en aerosoles preenvasados con propelentes y compuestos específicos. Existen 3 máquinas VitoMat, según las necesidades individuales de cada uno. Los tres modelos sirven para envasar aerosoles de 400 ml y de 150 ml.

Campos de aplicación:

VitoMat I es apta sobre todo para el envasado de pequeñas cantidades de aerosoles.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Una máquina robusta y estable, apta para el envasado de pedidos de aerosoles en pequeñas cantidades.
- Todas las funciones importantes en un mismo campo de visión.
- Un émbolo móvil y desmontable que se adapta al cilindro
- Se puede usar con CleanJector
- Sin conexión eléctrica
- Móvil y flexible
- Muy fácil manejo
- Apto para el envasado de aerosoles de 400 y 150 ml
- Apto para el envasado de calidades de pintura de y 2K.
- Apto para pinturas a base de agua y con disolventes.
- Cambio del color de la pintura rápido
- Muy buena relación precio/servicio
- **Descripción:** Exterior: Carcasa de acero inoxidable de alta calidad con puerta, elementos de manejo e indicador e vigilancia, soporte, y palanca para el envasado: interior: un dispositivo elevador móvil con un plato de ajuste a presión, cilindro para la recepción de la pintura y dispositivo de soporte, émbolo móvil y adaptador para el envasado.
- **Medidas:** 32 x 25 x 75 cm
- **Potencia:** aprox. 20 botes/hora (sin realizar cambios de color, dependiendo de la viscosidad de la pintura)
- **Caducidad:** larga vida útil, ya que casi no hay desgaste

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Proceso de envasado sencillo
- El uso exacto de la máquina se explica muy bien en las instrucciones adjuntas a ella.
- **Solo debe ser usada por un profesional**
- **Debe llevar gafas y guantes protectores.**

Sugerencias para el envasado

Atornillando la VitoMat I con el dispositivo previsto para ello con la superficie se facilita enormemente los trabajos. Con las patas adjuntas ajustables se puede nivelar muy bien la máquina.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 16.10.2013

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com