

Notice technique Diluant-raccord



Le diluant-raccord DUPLI-COLOR est utilisable de manière universelle pour parfaire les applications des vernis incolores mono et bicomposant, ainsi que les peintures de finition mono et bicomposant. Grâce à sa formule spécifique, les pourtours de la zone vernie se dissolvent de sorte à permettre une transition de qualité avec la peinture. Moindre polissage nécessaire.

Appliquer sur la zone de transition immédiatement après application du vernis incolore 2C Brillant DUPLI-COLOR ou de la peinture de finition 2C.

Domaine d'utilisation :
idéale pour la réparation de petites surfaces.

Qualité et caractéristiques

- Indispensable pour les retouches de peinture
- Permet la dilution de vernis incolores 1C et 2C, ainsi que les peintures de finition 1C et 2C.
- Application facile, gain de temps
- Très bonne capacité de dissolution
- Facile à polir
- Effort de polissage visiblement réduit
- Donne des surfaces de transition nettes

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** résine spéciale
- **Coloris :** transparent
- **Odeur :** odeur de solvant
- **Résistance thermique :** jusqu'à 90°C
- **Conservation/stockage :**
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance :**
bombe aérosol, volume nominal maximal 150 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Agiter l'aérosol.
- Faire un test de compatibilité sur une partie masquée du support.
- Appliquer de manière homogène sur le support à une distance de 20-25cm.
- Puis frotter à l'aide d'un chiffon propre et doux.

Conseil d'utilisation

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de passer le DUPLI-COLOR Diluant-raccord env. 10 cm à l'intérieur et à l'extérieur des bords.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 11 mars 2013

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com