

Dane techniczne



MoTip Spray do oznaczania zapewnia doskonale krycie i intensywną jasność dla długotrwałych i odpornych oznaczeń na parkingach samochodowych, powierzchniach magazynowych i trasach wózków widłowych.

Do stosowania na kamieniu, betonie, asfalcie i metalu.

Zawór 360° umożliwia doskonałe, wszechstronne znakowanie w każdym kierunku.

Jest dostępny w kolorze białym, żółtym, czerwonym i szarym.

Użyj wózka do oznaczania dokładnych okładzin.

Właściwości

- Doskonały zasięg
- Szybki czas schnięcia
- Odporny na zarysowania
- Odporny na benzynę, chemikalia i warunki atmosferyczne

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica akrylowa
- **Kolor:** biały, żółty, czerwony, szary
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 600 ml wystarcza na ok. 60 m
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Utwardzony: po 16 godzinach
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkę aerosolową, maksymalna pojemność nominalna 600 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 15 do 25 ° C.
- Wstrząsaj przez 2 minuty przed użyciem.
- Test na niepozornym obszarze.
- Nanieść wymaganą szerokość natrysku.
- Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecamy prędkość od 1 metra na 4 do 5 sekund.
- Po użyciu trzymać pionowo i spryskać pustą, aby wyczyścić zawór.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszkę aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 10 maja 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com