

Dane techniczne



The ColorMatic VitoMat pozwalają na napełnienie puszek z farbą w sprayu ColorMatic (już zawierających propelent i określone dodatki) pojedynczymi farbami. Do wyboru są trzy różne maszyny do napełniania VitoMat, każda oferująca zalety dla różnych potrzeb.

Wszystkie maszyny napełniają puszki o pojemności 400 ml i 150 ml.

VitoMat I jest idealny do napełniania małych ilości.

Właściwości

- Solidna, stabilna maszyna, odpowiednia do napełniania mikro i małych ilości
- Wszystkie ważne funkcje są czytelne i czytelne
- Przenośny, wyjmowany tłok, który pasuje do cylindra
- Kompatybilny z CleanJector
- Nie wymaga zasilania
- Mobilny i elastyczny
- Bardzo prosta operacja
- Nadaje się do napełniania puszek 400 ml i 150 ml
- Nadaje się do wypełniania jakości powłok 1K i 2K
- Nadaje się do powłok na bazie wody i rozpuszczalników
- Szybka zmiana koloru
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny

Dane fizyczne i chemiczne

- **Opis:** Elementy zewnętrzne: Obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakości z drzwiami, elementami sterującymi i wyświetlaczem sterowania, płytą podstawy i dźwignią napełniania. Wnętrze: Mobilne urządzenie podnoszące z płytą oporową, cylindrem jako zbiornikiem farby i przeznaczonym urządzeniem przytrzymującym, ruchomym tłokiem i adapterem do napełniania
- **Wymiary:** 32 x 25 x 75 cm
- **Pojemność:** ok. 20 puszek / h (bez zmiany koloru, zależy od lepkości farby)
- **Max. lepkość wypełnienia:** 300 s / DIN 4 mm
- **Życie:** Długa żywotność, ponieważ prawie nie ma zużycia

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Łatwy proces napełniania
- Szczegółowe instrukcje znajdują się w załączonej instrukcji
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednie okulary ochronne i rękawice**

Wskazówki dotyczące napełniania

Jeśli użyjesz zamierzonej płyty podstawy, aby mocno przymocować VitoMat II do podłoża, praca będzie o wiele łatwiejsza. Regulowane cokoły można wykorzystać do szybkiej stabilizacji urządzenia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 października 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com