

Dane techniczne



Spot blender ColorMatic ma uniwersalne zastosowanie do punktowego mieszania lakierów bezbarwnych 1K i 2K, a także do lakierów nawierzchniowych 1K i 2K. Został specjalnie opracowany, aby zapewnić, że nadmiar natrysku wtapi się w strefę przejściową, nie pozostawiając widocznej różnicy między starym a nowym lakierem. Zmniejsza to potrzebę polerowania. Nałóż ColorMatic 2K Hi-Speed lakier bezbarwny lub 2K nawierzchnie na zmieszany obszar, natychmiast po aplikacji. Idealny do miejscowych napraw.

Właściwości

- Niezbędny do powlekania punktowego
- Dodatkowa powłoka do lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych 1K i 2K oraz 1K i 2K
- Proste, oszczędzające czas przetwarzanie
- Dobrze się rozpuszcza
- Łatwy do polerowania
- Znacząco zmniejsza potrzebę polerowania
- Łączy się w płynnych obszarach krawędzi

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** specjalna żywica
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 283,8g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Natychmiast po aplikacji nanieść na wymieszany lakier bezbarwny ColorMatic 2K lub lakier nawierzchniowy
- Najpierw przygotuj matową warstwę podkładową w strefie przejściowej za pomocą podkładek ściernych P2000-P4000.
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

Wskazówki dotyczące aplikacji


W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy zastosowanie blendera ColorMatic bezbarwnego ok. 10 cm wewnątrz i na zewnątrz krawędzi.



2 min



thin coats:
2-3



Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 9 sierpnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com